

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50143459

KSS US-USB2-A-mic-B-V0-018

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza ad olio e lubrificanti
Idoneo per interfaccia	USB

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	USB
Connettore circolare, LED	No
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Micro-B

Proprietà del cavo

Colore della guaina	Nero
Schermato	No
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo	1.800 mm
Idoneità per catena portacavi	No

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Dati meccanici

Peso netto	40 g
------------	------

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	USB
Connettore circolare, LED	No
Tipo di connettore	USB 2.0 Standard-A

Collegamento 2

Tipo di collegamento	USB
Tipo di connettore	USB 2.0 Micro-B