

Teknik veri sayfası Güç besleme ünitesi Ürün no.: 50155852 NT Base IT 2105i

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Tür	Güç besleme ünitesi
Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i

Elektrik verileri

Tür	Konnektör güç besleme ünitesi
Çıkış	5 V DC, 3 A
Giriş	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1 Bağlantı türü	Priz: EU, UK, US, AUS (İşlev: Gerilim çıkışı)
Bağlantı 2 Bağlantı türü	Priz: 3,45 mm (İşlev: Gerilim çıkışı)

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	39 mm x 80 mm x 110 mm
Net ağırlık	215 g

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Priz: EU, UK, US, AUS (İşlev: Gerilim çıkışı)
---------------	---

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Priz: 3,45 mm (İşlev: Gerilim çıkışı)
---------------	---------------------------------------