

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 50115050

K-DS M12A-MA-8P-3m-S-PUR

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

应用	耐油/润滑剂
----	--------

## 电气数据

## 性能数据

工作电压	30 V AC/DC
------	------------

## 连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

## 连接2

类型	JST ZHR
引脚数	10 个引脚 6 个引脚

## 电缆性质

导线数量	8 个
护套颜色	灰色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

## 机械参数

净重	149 g
----	-------

## 操作和显示

## 分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## 电气连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

## 连接2

类型	JST ZHR
引脚数	10 个引脚 6 个引脚