

## Teknik veri sayfası Halatlı montaj braketi Ürün no.: 50107034 BT Rope IT

### İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Ürün grubu için uygun | Mobil kod okuyucular                 |
| Bunlar için uygundur: | Mobil 2D kod okuyucusu seri FIS      |
|                       | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910  |
|                       | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i |
|                       | Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 198xi |
|                       | Mobil barkod okuyucusu seri IT 1280i |
|                       | Mobil barkod okuyucusu seri IT 3800i |

## Mekanik bilgiler

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Yapı şekli                           | Kübik                   |
| Ölçü (G x Y x U)                     | 73 mm x 165 mm x 111 mm |
| Net ağırlık                          | 350 g                   |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | asılı (halat)           |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | içeri sürmek için       |
| Montaj ünitesinin malzemesi          | Plastik                 |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279202 |
| ECLASS 8.0            | 27279202 |
| ECLASS 9.0            | 27273701 |
| ECLASS 10.0           | 27273701 |
| ECLASS 11.0           | 27273701 |
| ECLASS 12.0           | 27273701 |
| ECLASS 13.0           | 27273701 |
| ECLASS 14.0           | 27273701 |
| ECLASS 15.0           | 27273701 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |