

Teknik veri sayfası

Montaj braketi

Ürün no.: 50106314

BT VMHolder

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Ürün grubu için uygun	Mobil kod okuyucular
Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri FIS
	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
	Mobil barkod okuyucusu seri IT 3800g
	Mobil barkod okuyucusu seri IT 3820

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	64 mm x 98 mm x 153 mm
Net ağırlık	250 g
Gövde rengi	siyah
Montaj ünitesinin uygulanması	Duvar montaj braketi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Montaj braketini vida dışı
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	içeri sürmek için
Montaj ünitesinin malzemesi	Metal

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39269097
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015