

技术数据表

模块接口零件

配件编号: 50129664

MSC 900 - 1000

内容

- 技术参数
- 配件



图片可能不同



Ethernet

技术参数

基础数据

系列	MSC 900
适合	BCL 900i系列条码阅读器

电气数据

性能数据	
供电电压 U_B	10 ... 30 V, DC
最大电流消耗	500 mA

接口

类型	RS 232, Ethernet
Ethernet	
地址分配	DHCP 手动地址分配
传输速度	10 Mbit/s 100 Mbit/s
开关功能性	内置
传输协议	TCP/IP, UDP

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	193 mm x 180 mm x 71 mm
外壳材料	塑料 金属
金属外壳	压铸铝
净重	1,500 g
外壳颜色	红色 黑色

操作和显示

显示类型	LC显示 LED
LED数	10 个

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-20 ... 70 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	0 ... 90 %

认证


防护等级	IP 65
认证	c UL US

分类

税率编号	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50131533	KB 900-1000 MSC	互连电缆	连接1: Sub-D, 插头, 直形, 25 个引脚 连接2: Sub-D, 插头, 直形, 25 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 1,000 mm

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。