

## Hoja técnica

## Pieza de fijación

Código: 50027375

BT 56

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Lectores de código de barras fijos
	Sensores ópticos de perfiles
	Sistemas de posicionamiento por códigos de barras
<b>Apropiado para</b>	Lectores de código 2D fijos serie LSIS 4xxi
	Lectores de código de barras serie BCL 2xxi, espejo deflector
	Lectores de código de barras serie BCL 3xxi
	Lectores de código de barras serie BCL 5xxi
	Lectores de código de barras serie BCL 6xxi
	Sensores ópticos de perfiles LxS
	Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i

### Funciones

<b>Funciones</b>	Aplicaciones estáticas
------------------	------------------------

### Datos mecánicos

<b>Peso neto</b>	225 g
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Sistema de montaje
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Para varilla 16 mm
	Para varilla 18 mm
	Para varilla 20 mm
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Puede unirse por apriete
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Metal
<b>Par de apriete de las mordazas</b>	8 N·m

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

