

기술 데이터 시트

고정 부품

품목 번호: 50115600

BTC 088M-I40

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 제품 그룹	스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상:	시리즈 288 센서

기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	알루미늄 다이 캐스팅
고정 부품 버전	클램핑 홀더
고정 방식, 시스템 측	슬롯 마운팅
고정 방식, 장치 측	클램핑 가능
고정 부품 종류	클램핑 가능
고정 부품 재료	금속
진동 감쇠	아니요

분류

HS 번호	79070000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

