

## Hoja técnica

### Sistema de montaje

Código: 50119325

BTU D12M.5-045-M8

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Apropiado para el grupo de productos | Fijaciones con varilla |
| Apropiado para                       | BTU D12M-D12-A090      |
|                                      | BTU D12M-D12-B090      |

### Datos mecánicos

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Diseño   | Cilíndrico               |
| Dimensiones (Ø x L)  | 12 mm x 45 mm            |
| Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable | V2A                      |
| Peso neto  | 35 g                     |
| Color de carcasa   | Plata                    |
| Versión de la pieza de fijación                              | Varilla 12 mm            |
| Tipo de fijación, del lado del sistema                       | Rosca de fijación        |
| Tipo de fijación, del lado del equipo                        | Puede unirse por apriete |
| Tipo de pieza de fijación                                    | Rígido                   |
| Material de la pieza de fijación                             | Acero inoxidable         |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 73181595 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279202 |
| ECLASS 8.0        | 27279202 |
| ECLASS 9.0        | 27273701 |
| ECLASS 10.0       | 27273701 |
| ECLASS 11.0       | 27273701 |
| ECLASS 12.0       | 27273701 |
| ECLASS 13.0       | 27273701 |
| ECLASS 14.0       | 27273701 |
| ECLASS 15.0       | 27273701 |
| ECLASS 16.0       | 27273701 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |
| UNSPSC 26.08      | 31242100 |