

技术数据表

操作钥匙

配件编号: 63002101

RD800-x-UCA

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

UCA

技术参数

基础数据

系列	RD800
应用	单独应用 系列应用
条码类型	Unikat-码
适合	安全电子标签 RD800

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	25 mm x 18 mm x 45 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PA 66
净重	24 g
外壳颜色	深灰色
紧固类型	通孔安装

环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 70 °C
环境温度, 储藏	-25 ... 80 °C
污染程度	3, EN 60947-1

认证

防护等级	IP 67 IP 69K
认证	c UL US TÜV Süd
符合由标准定义的冲击测试程序	EN 60068-2-27
符合由标准定义的振动测试程序	EN 60068-2-6

分类

税率编号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

