

技术数据表

带偏振滤光片的镜反射型光电传感器

配件编号: 50150631

SET PRK5B/4X-200-M12+BTU200MVKT



图片可能不同

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 反射器和反光膜
- 产品型号描述
- 说明
- 配件



套件的组成包括

数量	配件编号	名称	配件	说明
1	50145248	PRK5B/4X-200-M12	带偏振光片镜的镜反射型光电传感器	检测范围极限: 0.02 ... 6.5 m 光源: LED, 红色 供电电压: DC 数字开关量输出: 1 个 开关量输出1: 晶体管, PNP, 亮通 (暗通通过 UB 反极性) 开关频率: 500 Hz 连接: 带接头电缆, 200 mm, M12, 塑料, 3 芯, 4 个引脚



技术参数

基础数据	
系列	5B
工作原理	反射原理
包含	安装系统
预装在	安装系统

专门设计	
专门设计	物品套件

光学数据	
检测距离	0.02 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测距离	保证的检测范围
检测范围极限	0.02 ... 6.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限	典型检测范围
光源	LED, 红色
波长	645 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组 (根据 EN 62471)

电气数据	
保护电路	反极性保护 短路保护

性能数据	
供电电压 U _B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U _B
开路电流	0 ... 20 mA

输出	
数字开关量输出数	1 个

开关量输出	
电压类型	DC
最大开关电流	50 mA
开关电压	低: ≤2.5V 高: ≥(U _B -2.5V)

开关量输出1	
开关元件	晶体管, PNP
开关原理	亮通 (暗通通过 U _B 反极性)

时序	
开关频率	500 Hz
响应时间	1 ms
延时	300 ms

连接1	
功能	供电电源 信号输出
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	3 芯
核心截面	0.14 mm²
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数	
尺寸 (宽 x 高 x 长)	11 mm x 32.4 mm x 20 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PC-ABS
镜头盖材料	塑料
净重	40 g
外壳颜色	红色 黑色
紧固类型	两个 M3 螺纹套管 通过可选安装设备
材料兼容性	ECOLAB

操作和显示	
显示类型	LED
LED数	2 个

环境数据	
环境温度, 工作	-40 ... 60 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 70 °C


认证	
防护等级	IP 67
安全等级	III
认证	c UL US
应用标准	IEC 60947-5-2

技术参数


税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ECLASS 13.0	27270902
ECLASS 14.0	27270902
ECLASS 15.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
ETIM 9.0	EC002717

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



尺寸图纸




电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输出
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	3 芯
核心截面	0.14 mm²
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码



引脚 引脚分配

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	OUT 1




图示

响应动作类型 (TKS100x100)



功能储备类型



操作和显示

LED	显示	说明
1	黄色, 长亮 黄色, 闪烁	自由光程 光路透光, 无功能储备
2	绿色, 长亮	准备就绪

反射器和反光膜

配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
50108300	REF 4-A-50x50	0.08 ... 1.4 m 0.08 ... 2 m	设计: 矩形 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 材料化学名: PMMA 固定: 自粘
50024127	TK 82.2	0.05 ... 4 m 0.05 ... 5 m	设计: 圆型 三倍尺寸: 4 mm 反射面直径: 79 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 背面可粘贴

反射器和反光膜

	配件编号	名称	检测距离 检测范围极限	说明
	50022816	TKS 100X100	0.02 ... 5 m 0.02 ... 6.5 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 96 mm x 96 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50081283	TKS 20X40	0.04 ... 1.6 m 0.04 ... 2.2 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50023525	TKS 30X50	0.03 ... 1.9 m 0.03 ... 2.5 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 3 mm 反射面: 27 mm x 44 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50040820	TKS 40X60	0.02 ... 3 m 0.02 ... 4 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50125455	TKS 40x60.A	0.02 ... 2.8 m 0.02 ... 4.2 m	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 36.8 mm x 55.8 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 螺旋式, 粘合剂

产品型号描述

产品名称：AAA5B D-E.FF/GG.HH-JJ

AAA5B	功能原理 / 设计 LS5B：对射光电传感器（发送） LE5B：对射光电传感器（接收） PRK5B：带偏振滤光器的镜反射型光电传感器 HT5B：带背景抑制的漫反射传感器 ET5B：增强型反射光电传感器
D	光类型 取消：红光 I：红外光
E	预设置的扫描范围（可选） 取消：检测范围按照数据表 xxxF：预设置的扫描范围 [mm]
FF	装备 1：电位计 270° D：收缩包装膜覆盖物体探测 M：半透明介质和透明薄膜识别 XL：超长光斑 镜反射型光电传感器（PRK）上取消：检测范围不可调 ET / HT 上取消：可通过 8 速主轴调节扫描范围

产品型号描述

GG	控制输出端 / 功能 2 : NPN 晶体管输出端, 亮通 N : NPN 晶体管输出端, 暗通 4 : PNP 晶体管输出端, 亮通 P : PNP 晶体管输出端, 暗通 9 : 停止输入 (通过高电平信号停止) X : 引脚未用
HH	电气连接 取消 : 电缆, 标准长度 2000 mm, 3 芯 M8 : M8 圆连接器, 4 针 (插头) 200-M12 : 电缆, 长度 200mm, 带 M12 圆连接器, 4 针, 直形 (插头) 200-M8 : 电缆, 长度 200mm, 带 M8 圆连接器, 4 针, 直形 (插头) 200-M8.3 : 电缆, 长度 200mm, 带 M8 圆连接器, 3 针, 直形 (插头) M8.1 : M8 圆连接器, 4 针 (插头) M8.3 : M8 圆连接器, 3 针 (插头)
JJ	规格 Y1: 无螺纹套的固定孔

注意

	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。
--	--

说明

 遵守设备的使用规定 !

	- 本产品并非安全传感器, 无法用于人员保护。 - 只能由专业人员将本产品投入运行。 - 请仅根据正确用途使用本产品。
--	---

针对UL应用 :

	- 只适用于2类电路 - These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)
--	---

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

配件

	配件编号	名称	配件	说明
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

标准反射器

	配件编号	名称	配件	说明
	50081283	TKS 20X40	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 16 mm x 38 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50040820	TKS 40X60	反射器	设计: 矩形 三倍尺寸: 4 mm 反射面: 37 mm x 56 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 通孔安装, 粘合剂
	50125455	TKS 40x60.A	反射板套装	设计: 矩形 三倍尺寸: 2.3 mm 反射面: 36.8 mm x 55.8 mm 材料: 塑料 基材: 塑料 材料化学名: PMMA8N 固定: 螺旋式, 粘合剂

标准应用反光膜

	配件编号	名称	配件	说明
	50108300	REF 4-A-50x50	反光膜	设计: 矩形 反射面: 50 mm x 50 mm 材料: 塑料 材料化学名: PMMA 固定: 自粘

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。