

## Hoja técnica

## Sistema de montaje

Código: 50119324

BTU D12M.5-250

### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Apropiado para el grupo de productos</b>	Fijaciones con varilla
<b>Apropiado para</b>	BTU D12M-D12-A090
	BTU D12M-D12-B090

### Datos mecánicos

<b>Diseño</b>	Cilíndrico
<b>Dimensiones (Ø x L)</b>	12 mm x 250 mm
<b>Denominación normalizada pieza de fijación, acero inoxidable</b>	V2A
<b>Peso neto</b>	221 g
<b>Color de carcasa</b>	Plata
<b>Versión de la pieza de fijación</b>	Varilla 12 mm
<b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>	Puede unirse por apriete
<b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>	Puede unirse por apriete
<b>Tipo de pieza de fijación</b>	Rígido
<b>Material de la pieza de fijación</b>	Acero inoxidable

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100