

## Hoja técnica

## Pieza de sujeción

Código: 50111500

MC 012K-LS

### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Apropiado para el grupo de productos</b> | Sensores de conmutación, cilíndricos |
| <b>Apropiado para</b>                       | Sensores con diseño M12              |
|   | Sensores de la serie 212             |
|   | Sensores de la serie 412             |

### Datos mecánicos

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Diámetro interior</b>                                 | 12 mm                     |
| <b>Denominación química piezas de fijación, plástico</b> | Poliamida (PA 66)         |
| <b>Versión de la pieza de fijación</b>                   | Soporte presor            |
| <b>Tipo de fijación, del lado del sistema</b>            | Fijación pasante          |
| <b>Tipo de fijación, del lado del equipo</b>             | De apriete con tope final |
| <b>Tipo de pieza de fijación</b>                         | Rígido                    |
| <b>Material de la pieza de fijación</b>                  | Plástico                  |

### Datos ambientales

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Temperatura ambiente en servicio</b> | 0 ... 80 °C |
|---|-------------|

### Clasificación

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Número de arancel</b> | 39174000 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>      | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>        | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>        | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>       | 27273701 |
| <b>ECLASS 15.0</b>       | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>          | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>          | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>          | EC003015 |