

Teknik veri sayfası

Set teşhisi

Ürün no.: 50121098

SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Seri	MD12
Bunlar için uygundur:	IO-Link sensörleri

İşlevler

İşlevler	Yapılandırma ve test cihazı
----------	-----------------------------

Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	DC

Arayüz

Tür	USB
-----	-----

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konektör tipi	USB 2.0 Mini-B

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	41 mm x 24 mm x 70 mm
Malzeme gövde	Metel
Net ağırlık	100 g

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 20
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90318080
ECLASS 5.1.4	27279211
ECLASS 8.0	19200502
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	19200504
ECLASS 11.0	19200504
ECLASS 12.0	19200504
ECLASS 13.0	19200504
ECLASS 14.0	19200504
ECLASS 15.0	19200504
ETIM 5.0	EC001418
ETIM 6.0	EC001418
ETIM 7.0	EC001418
ETIM 8.0	EC001418
ETIM 9.0	EC001418

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 2

İşlev	Gerilim beslemesi
	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konektör tipi	USB 2.0 Mini-B

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	IO-Link iletişimi

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
2	sarı, sürekli ışık	Durum ekranı
3	kırmızı, sürekli ışık	TeŖhis ekranı
4	sarı, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif