

Technisch gegevensblad

Dubbele vellencontrole versterker

Art.-nr.: 50106807

VDB 14B/2

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	14
Natuurkundig principe	capacitief Ultrasoon
Applicatie	Dubbele vellencontrole

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Voedingsspanning U_B	18 ... 30 V, DC
------------------------	-----------------

Uitgangen

Aantal digitale schakeluitgangen	7 St.
----------------------------------	-------

Schakeluitgangen

Type	Digitale schakeluitgang
------	-------------------------

Schakeluitgang 1

Schakelement	Transistor, NPN
--------------	-----------------

Schakeluitgang 2

Schakelement	Transistor, NPN
--------------	-----------------

Schakeluitgang 3

Schakelement	Transistor, NPN
--------------	-----------------

Schakeluitgang 4

Schakelement	Transistor, NPN
--------------	-----------------

Tijdgedrag

Schakelfrequentie	200 Hz
-------------------	--------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
------------------	-------

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	99 mm x 35 mm x 160 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium
Nettogewicht	450 g

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
------------------	-------

Aansluiting 2

Type aansluiting	Ronde stekker
Aantal polen	3 -polig

Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Aantal polen	5 -polig

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 40 °C
------------------------------	-------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsgraad	III
Geldige norm	IEC 60947-5-2

Classificatie

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27272892
ECLASS 10.0	27272892
ECLASS 11.0	27272892
ECLASS 12.0	27272892
ECLASS 13.0	27272892
ECLASS 14.0	27272892
ECLASS 15.0	27272892
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Toebehoren**Aansluittechniek - aansluitkabels**

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50037339	BK7 KB-140-5000-20	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 26 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PVC

Opmerking

↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.