

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50136824

MTKS 12x20M.5

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

사용 영역	식료품 및 약품
-------	----------

기술 데이터

디자인	장방형
트리플 반사판 크기	0.3 mm
설치 치수 너비	17.5 mm
설치 치수 높이	31 mm
설치 치수 두께	4 mm
반사면 높이	20 mm
반사면 너비	12 mm
반사판 재료	플라스틱
캐리어 물질 재료	스테인리스
편광 변경식	예
활성면 구조	마이크로 트리플
순중량	10.5 g
고정 방식	통로 마운팅으로
재료 호환성	CleanProof+
	ECOLAB
	H2O2
	알코올

인증

보호 등급	IP 67
	IP 69K
	IP 65

분류

HS 번호	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 65 °C
------------	---------------

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

