

## Teknik veri sayfası

### Set emniyet sensörü transceiver

Ürün no.: 426538

MLD520-RT2-UDC-900-S2

#### İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Uygun yön değiştirici ayna
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Set bundan oluşur

|                                                                                   | Sayı | Ürün no. | Adı        | Ürün                                    | Tanım                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1    | 66557100 | MLD520-RT2 | Çok ışınlı emniyet bariyeri transceiver | Çalışma mesafesi: 0,5 ... 8 m<br>Işın sayısı: 2 Adet<br>Işın uzaklığı: 500 mm<br>Tepki verme süresi: 25 ms<br>Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, Metal, 8 kutuplu                      |
|                                                                                   | 1    | 549855   | UDC-900-S2 | Cihaz kolonu                            | Fonksiyonlar: Işık perdelerini ve çok ışınlı fotoelektrik sensörlerini takma ve koruma, ayarlanabilir, 3 yön<br>Ölçüler: 160 mm x 960 mm x 149 mm<br>Ayaksız kolon yüksekliği: 900 mm |

## Teknik veriler

## Temel veriler

|            |             |
|------------|-------------|
| Seri       | MLD-UDC     |
| Cihaz türü | Transceiver |

## Fonksiyonlar

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonksiyonlar                       | Kablolama ile konfigürasyon<br>Kontaktör izleme (EDM), seçilebilir<br>Start/restart kilidi (RES), seçilebilir |
| Entegre lazer hizalama yardımı     | Hayır                                                                                                         |
| Entegre ışıklı susturma göstergesi | Hayır                                                                                                         |
| Entegre durum göstergesi           | Hayır                                                                                                         |

## Karakteristik parametreler

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tip                            | 4, IEC/EN 61496           |
| SIL                            | 3, IEC 61508              |
| SILCL                          | 3, IEC/EN 62061           |
| Performans Düzeyi (PL)         | e, EN ISO 13849-1         |
| PFH <sub>D</sub>               | 6,6E-09 Saatte            |
| Kullanım süresi T <sub>M</sub> | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
| Kategori                       | 4, EN ISO 13849           |

## Koruma alanı verileri

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Çalışma mesafesi | 0,5 ... 8 m |
|------------------|-------------|

## Optik veriler

|               |        |
|---------------|--------|
| Işın sayısı   | 2 Adet |
| Işın uzaklığı | 500 mm |

## Mekanik bilgiler

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| cihaz kolonlu            | Evet   |
| Ayaksız kolon yüksekliği | 900 mm |

## Sertifikalar

## Sınıflandırma


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4          | 27272703 |
| ECLASS 8.0            | 27272703 |
| ECLASS 9.0            | 27272703 |
| ECLASS 10.0           | 27272703 |
| ECLASS 12.0           | 27272703 |
| ECLASS 13.0           | 27272703 |
| ECLASS 14.0           | 27272703 |
| ETIM 5.0              | EC001832 |
| ETIM 6.0              | EC001832 |
| ETIM 7.0              | EC001832 |
| ETIM 8.0              | EC001832 |
| ETIM 9.0              | EC001832 |

## Uygun yön değiştirici ayna

|                                                                                     | Ürün no. | Adı                 | Ürün                                       | Tanım                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 426509   | MLD-M002-UDC-900-S2 | Set emniyet sensörü yön değiştirici aynası | Seri: MLD-UDC<br>Işın sayısı: 2 Adet<br>Işın uzaklığı: 500 mm<br>cihaz kolonlu: Evet<br>Ayaksız kolon yüksekliği: 900 mm |

## Aksesuarlar

### Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

|                                                                                   | Ürün no. | Adı                | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135128 | KD S-M12-8A-P1-050 | Bağlantı kablosu | Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |

#### Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.