

技术数据表

固定式 2D 条码阅读器

配件编号: 50154892

DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 配件



RS232

RS422

Ethernet

PROFINET



UKCA

图片可能不同

技术参数

基础数据

系列	DCR 200i
芯片	CMOS (Global Shutter)

功能

软件功能	读取 2D 条码
	读取一维码

读取数据

可读条码类型	2/5隔行扫描码
	32码
	Aztec码
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128码
	EAN 8/13码
	GS1 DataBar
	GS1 Databar QR编码
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar 全方位
	PDF417
	Pharma码
	QR编码
	UPC码
	数据矩阵条码

光学数据

读取距离	70 ... 360 mm
光源	LED, 红外线
传输信号波形	脉冲
相机水平分辨率	1,280 px
相机垂直分辨率	960 px
模块大小	0.19 ... 0.5 mm
电子快门速度	0.068 ... 5 ms
相机类型	单色

电气数据

保护电路	反极性保护
	短路保护

性能数据	
供电电压 U_B	18 ... 30 V, DC
平均功耗	8 W

输入端	
数字开关量输入数	1 个

开关量输入	
类型	数字开关量输入
电压类型	DC

输出	
数字开关量输出数	1 个

开关量输出	
类型	数字开关量输出
电压类型	DC

开关量输出1

开关元件	MOSFET-半导体
开关原理	+24 V开关量

输入/输出端可选

可选输入/输出数	2 个
类型	输入/输出端可选
电压类型, 输出端	DC
电压类型, 输入端	DC

接口

类型	RS 232, RS 422, Ethernet, PROFINET
----	------------------------------------

RS 232

功能	过程
传输速度	4,800 ... 115,200 Bd
数据格式	可调节
起始位	1
数据位	8
停止位	1
奇偶性	无
传输协议	<STX><data><CR><LF>
数据编码	ASCII 二进制

RS 422

功能	过程
传输速度	4,800 ... 115,200 Bd
数据格式	可调节
起始位	1
数据位	数据位7和8
停止位	停止位1和2
奇偶性	可调节
数据编码	ASCII 二进制

Ethernet

结构	客户 服务器模式
地址分配	DHCP 手动地址分配
传输速度	10 / 100 Mbit/s
功能	过程
开关功能性	无
传输协议	TCP/IP , UDP

Profinet

功能	过程
性能等级	B
协议	PROFINET RT
传输速度	100 Mbit/s

服务接口

类型	Ethernet
----	----------

Ethernet

功能	售后服务
----	------

连接


接口数量	2 个
------	-----

技术参数

连接1		环境数据
功能	供电电源	环境温度, 工作 0 ... 45 °C
	信号输入	环境温度, 储藏 -20 ... 70 °C
	信号输出	相对空气湿度 (无冷凝) 90 %
	数据接口	
类型	接头	
螺纹规格	M12	
类型	插头	
材料	不锈钢	
引脚数	12 个引脚	
编码	A-编码	
连接2		认证
功能	数据接口	防护等级 IP 67
	配置接口	IP 69K, 仅用于螺纹连接电缆 (1.2 Nm)
类型	接头	安全等级 III
螺纹规格	M12	认证 c UL US
类型	插座	符合由标准定义的EMC测试程序 EN 61000-6-2
材料	不锈钢	EN 61000-6-4
引脚数	4 个引脚	符合由标准定义的连续冲击测试程序 IEC 60068-2-29, Eb试验
编码	D-编码	符合由标准定义的振动测试程序 IEC 60068-2-6, FC试验
机械参数		分类
结构	方形	税率编号 84719000
尺寸 (宽 x 高 x 长)	46 mm x 61 mm x 46 mm	ECLASS 5.1.4 27280103
外壳材料	不锈钢	ECLASS 8.0 27280103
不锈钢外壳	V4A	ECLASS 9.0 27280103
镜头盖材料	玻璃	ECLASS 10.0 27280103
净重	392 g	ECLASS 11.0 27280103
外壳颜色	银	ECLASS 12.0 27280103
紧固类型	安装螺纹	ECLASS 13.0 27280103
	通过可选安装设备	ECLASS 14.0 27280103
材料兼容性	ECOLAB	ECLASS 15.0 27280103
		ETIM 5.0 EC002550
		ETIM 6.0 EC002999
		ETIM 7.0 EC002999
		ETIM 8.0 EC002999
		ETIM 9.0 EC002999
		ETIM 10.0 EC002999
操作和显示		
显示类型	LED	
LED数	3 个	
配置类型	参数化代码	
	示教	
	通过网络浏览器	

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接


连接1

PWR / SWIO

功能	供电电源 信号输入 信号输出 数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	不锈钢
引脚数	12 个引脚
编码	A-编码

引脚 引脚分配

1	VIN
2	GNDIN
3	SWIN 1
4	SWOUT 2
5	FE
6	GND RS 232 / GND RS 422
7	Rx-
8	Tx-
9	RxD/Rx+
10	TxD/Tx+
11	SWIO 3
12	SWIO 4



电气连接


连接2

HOST

功能	数据接口 配置接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	不锈钢
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码


引脚 引脚分配

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-





图示

读取距离



图示

照相机距离和读取范围大小之间的关系



操作和显示

LED	显示	说明
1 电源	关	无供电电压
	绿色, 闪烁	初始化
	绿色, 长亮	准备就绪
	桔黄色, 长亮	维护操作
	红色, 闪烁	设备就绪, 报警
	红色, 长亮	设备错误
2 NET	关	无供电电压
	绿色, 闪烁	初始化
	绿色, 长亮	准备就绪
	红色, 闪烁	通信错误
	红色, 长亮	网络错误
3 LINK	绿色, 长亮	建立Ethernet连接
	黄色, 闪烁	数据交换激活

操作和显示

LED	显示	说明
4	绿色，闪烁 (光学系统外壳)	读取成功

产品型号描述

产品名称 : DCR XXX YYY-Z-AAA-BC-D-EEEE

DCR	工作原理 DCR : Dual Code Reader
XXXX	系列/接口 (集成现场总线技术) 202i : Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 248i : PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 202iC : Ethernet TCP/IP、UDP、RS 232/RS 422 (IoT / 工业 4.0 连通性) 248iC : PROFINET-IO、Ethernet TCP/IP、UDP、RS 232/RS 422 (IoT / 工业 4.0 连通性) 258i : EtherNet/IP
YYY	装备 FIX : 固定焦距
Z	光学 U : 超高密度 (极近) N : 高密度 (近距离) M : Medium Density (中等距离) F : Low Density (远距离) L : 超级 Low Density (极远距离)
AAA	光线出口 102 : 前
B	照明 R : 红光 I : 红外光
C	分辨率范围 3 : 1280 x 960 像素
D	防护栏 取消 : 塑料 G : 玻璃 P : 偏振滤光器
EEEE	特殊装备 V : 不锈钢外壳 F001 : NPN 输入/输出端 F099 : 功能 OPC-UA H : 有加热装置 Xxxx : 客户特定型号

注意

	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。
--	--

说明

	遵守设备的使用规定 !
	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。 ⇒ 只能由专业人员将本产品投入运行。 ⇒ 请仅根据正确用途使用本产品。

配件

连接技术 - 连接电缆

配件编号	名称	配件	说明
	50147677	KD S-M12-CA-P1-150-V4A	连接电缆 应用: 耐油/润滑剂, 卫生和潮湿区域 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 12 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 15,000 mm 护套材料: PUR
	50147678	KS ET-M12-4A-T9-150-F+B	连接电缆 应用: 耐油/润滑剂, 卫生和潮湿区域 适合接口: Ethernet 连接1: 接头, M12, 直形, 插头, D-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 15,000 mm 护套材料: TPE

紧固系统 - 固定杆

配件编号	名称	配件	说明
	50120425	BTU 300M.5-D12	安装系统 包含: 2 件螺栓 M4 x 25, 2 件垫片, 2 件安装螺母 M4, 2 件螺栓 M4 x 20 安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于 12mm 杆, 板-金属座 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M4 螺栓 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360 材料: 不锈钢

总则

配件编号	名称	配件	说明
	50151152	TT NM 1,2	工具 类型: 扭矩手柄 转矩: 1.2 N·m 材料: 不锈钢, 塑料 环境温度: -40 ... 120 °C
	50151151	TT SW 13	工具 类型: 扭矩扳手外六角 扳手开口宽度: 13 mm 材料: 塑料, 不锈钢 环境温度: -40 ... 120 °C
	50148408	TT SW 14	工具 类型: 扭矩扳手外六角 扳手开口宽度: 14 mm 材料: 不锈钢, 塑料 环境温度: -40 ... 120 °C

服务

配件编号	名称	配件	说明
	S981014	CS30-S-110	调试支持 详细信息: 在某地根据客户要求执行的工作, 所用的时间不超过 10 小时。 条件: 设备和连接电缆已安装, 价格不包含差旅费和必要时所需的住宿费。

配件

配件编号	名称	配件	说明
	S981019	CS30-T-110	产品培训 详细信息: 地点和内容符合协定, 持续时间最长 6 小时。 条件: 价格不包含差旅费和必要时所需的住宿费。

注意

所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。