

技术数据表

电源件

配件编号: 50123862

NT Base IT1911-EU

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

基础数据

类型	电源件
适合	IT 1911i 系列移动式 2D 条码阅读器

电气数据

类型	即插即用式电源
输出	5 V DC , 1 A
输入	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	40.5 mm x 69.5 mm x 80 mm
净重	99 g

分类

税率编号	85442000
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540