

技术数据表

反射器

配件编号: 50124652

HTK 82-24V-8M

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

专门设计

专门设计	加热器
------	-----

电气数据

性能数据	
供电电压 U _B	24 ... 24 V, AC/DC
最大功耗	2.8 W

连接

连接1	
功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	8,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯

机械参数

结构	圆型
取决于方向	否
三倍尺寸	2.3 mm
安装尺寸, 厚	21 mm
安装尺寸, 直径	93 mm
反射面直径	78 mm
反射板材料	塑料
基材的材料	塑料
极化变化	是
化学名称, 反射板材料	PMMA8N
结构, 有效表面	三角
净重	415 g
紧固类型	通孔安装

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 70 °C
----------	---------------

分类

税率编号	39269097
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	8,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯

引脚

1	蓝色
2	棕色

芯线颜色