

Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor interface	Ethernet
-------------------------	----------

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Overspanningscategorie	II
Nominale bedrijfsstroom	500 mA

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	X-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel

Aansluiting 2

Type aansluiting	Snijklem
Aantal polen	8 -polig

Kabeleigenschappen

Aderdoorsnede	0,14 mm² ... 0,34 mm²
---------------	-----------------------

Mechanische gegevens

Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Zinksplietgietwerk
Nettogewicht	65 g
Max. kabeldoorvoer	5,5 ... 9 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 85 °C
Vervuilingsgraad	3

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	X-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Vergrendeling	Wartel

Aansluiting 2

Type aansluiting	Snijklem
Aantal polen	8 -polig