

Fiche technique

Pièce de fixation

Art. n°: 50144734
BT 706M-APSET

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|--------------------------------|--|
| Série | BT 7xx |
| Contenu | Câble de liaison Kit de mise à la terre pour la mise en service |
| Adapté pour groupe de produits | Système de mesure des contours |
| Adapté pour | Système de mesure des contours CMS 700i |

Connexion

| | |
|----------------------|---|
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Connexion 1 | |
| Fonction | Alimentation en tension Commande du jet d'air (broche 4 = SWIN 1) Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 5 brins |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |

Données mécaniques

| | |
|--|---|
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué |
| Modèle de pièce de fixation | Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentiel |
| Type de fixation, côté installation | Bras de montage avec alésage M8 |
| Type de fixation, côté appareil | Prémonté avec bras de montage |
| Longueur active | 800 mm |
| Matériau de la pièce de fixation | Acier |
| Amortisseur de vibrations | Non |

Raccordement électrique

Connexion 1

| | |
|--------------------|---|
| Fonction | Alimentation en tension Commande du jet d'air (broche 4 = SWIN 1) Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1) |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 200 mm |
| Matériau de gaine | PUR |
| Couleur de câble | Noir |
| Nombre de brins | 5 brins |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |

Raccordement électrique

| Broche | Affectation des broches | Couleur de brin |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 1 | +24 V | Rouge |
| 2 | n.c. | - |
| 3 | GNDIN | Bleu |
| 4 | SWIN 1 | Jaune |
| 5 | SWOUT 1 | Blanc |

