

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50116465

MK 304

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	BCL 304i
	BPS 304i

Arayüz

Tür	PROFIBUS DP
-----	-------------

Bağlantı

Bağlantı sayısı	4 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Bağlantı 2

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Bağlantı 3

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kutup sayısı	5 kutuplu

Bağlantı 4

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Malzeme gövde	Metal
	Plastik
Metal gövde	Alüminyum baskı döküm
Net ağırlık	186 g
Gövde rengi	Kırmızı

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	P
2	n
3	GND P
4	n.c.
5	n.c.

Bağlantı 3

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Terminal
Kablo rakoru	M16
Kutup sayısı	5 kutuplu

Terminal

Tahsis

1	P
2	N
3	GND P
4	n.c.
5	n.c.

Bağlantı 4

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Mini-B