

Technisch gegevensblad Connector

Art.-nr.: 50149063

S PL-M12-5A-K

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	63 V DC
Nominale bedrijfsstroom	12 A bij 1,5 mm ² 16 A bij 2,5 mm ²

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Kunststof
Aantal polen	5 -polig
Codering	L-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	Schroefklem
------------------	-------------

Kabeleigenschappen

Toegepaste kabeldoorsnede	1,5 ... 2,5 mm ²
---------------------------	-----------------------------

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	25 mm x 70 mm
Nettogewicht	43 g

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 105 °C
------------------------------	----------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413


Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Materiaal greepgedeelte	Kunststof
Aantal polen	5 -polig
Codering	L-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Pin Pintoewijzing

1	VCC
2	GND
3	GND
4	VCC
5	FE/SHIELD



Aansluiting 2

Type aansluiting	Schroefklem
------------------	-------------