

技术数据表


适配器电缆

配件编号: 425044

ECO-SD-Set

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合	SOLID-2 / SOLID-2E 安全光幕
----	-------------------------

连接

连接1

类型	接头
----	----

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

电缆性质

导线数量	8 个
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	5.6 mm
电缆长度	400 mm
护套材料	PUR

机械参数

净重	94 g
----	------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600


电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	PUR
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

引脚 引脚分配 芯线颜色

1	+24V	棕色
2	FE/屏蔽	灰色
3	0 V	蓝色
4	测试	黑色
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

电气连接

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	+24V	棕色
2	n.c.	-
3	0 V	蓝色
4	测试	黑色
5	FE/屏蔽	灰色

