

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50116470

MS 304

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Bunlar için uygundur: | BCL 304i BPS 304i |
|-----------------------|----------------------|

Arayüz

| | |
|-----|-------------|
| Tür | PROFIBUS DP |
|-----|-------------|

Bağlantı

| | |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 4 Adet |
|-----------------|--------|

Bağlantı 1

| | |
|---------------------|------------------------|
| İşlev | PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |

Bağlantı 2

| | |
|----------------|----------------|
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-B |

Bağlantı 3

| | |
|---------------------|--------------------|
| İşlev | HOST/BUS IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |

Bağlantı 4

| | |
|---------------------|--------------------|
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |

Mekanik bilgiler

| | |
|------------------|---------------------------|
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
| Net ağırlık | 70 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |

Sınıflandırma

| | |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

| | |
|---------------------|------------------------|
| İşlev | PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |

Elektrik bağlantısı

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1 | VIN |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | GNDIN |
| 4 | SWIO 2 |
| 5 | FE |

Bağlantı 2

| | |
|----------------|----------------|
| İşlev | Bakım arayüzü |
| Bağlantı türü | USB |
| Konnektör tipi | USB 2.0 Mini-B |

Bağlantı 3

| | |
|---------------------|--------------------|
| İşlev | HOST/BUS IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1 | n.c. |
| 2 | N |
| 3 | GND P |
| 4 | P |
| 5 | FE |

Bağlantı 4

| | |
|---------------------|--------------------|
| İşlev | BUS ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | B kodlu |

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1 | VP |
| 2 | n |
| 3 | GNDP |
| 4 | P |
| 5 | FE |