

Teknik veri sayfası Adaptör

Ürün no.: 50110650

KD 01-5-BA-PWR

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1)	125 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1)	1.500 V

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Jack soket
---------------	------------

Kablo özellikleri

AWG	18
-----	----

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Net ağırlık	29 g
Takma periyotları, maks.	> 50
Kablo deliği	4 ... 6 mm

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Jack soket
---------------	------------

Aksesuarlar

Güç besleme üniteleri

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50110748 *	NT 24-24W	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konektör güç besleme ünitesi Çıkış: 24 V DC, 1 A Giriş: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

* Gerekli aksesuar, lütfen ayrı olarak sipariş edin

Aksesuarlar

Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.