

## 技术数据表


## 适配器电缆

配件编号: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

## 技术参数

## 基础数据

适合接口	Ethernet
------	----------

## 连接

接口数量	2 个
------	-----

## 连接1

类型	RJ45
规格	直形

## 连接2

类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A

## 机械参数

净重	47 g
----	------

## 环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
----------	-------------

## 认证

防护等级	IP 20
认证	FCC
	RoHS

## 分类

税率编号	85176200
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

## 电气连接

## 连接1

类型	RJ45
----	------

## 连接2

类型	USB
接头类型	USB 3.0标准-A