

## 기술 데이터 시트





### 상호접속 케이블

품목 번호: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

### 기본 데이터

적합한 적용 대상:	HS 65x8
인터페이스에 적합함	RS 232

### 연결

<b>연결 1</b>	
연결부 종류	RJ41
원형 커넥터, LED	아니요
<b>연결 2</b>	
연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
버전	액시얼
<b>케이블 특성</b>	
와이어 개수	6 개수
덮개 색상	회색
차폐됨	예
케이블 모델	스파이럴 케이블
케이블 직경(외경)	5 mm
케이블 길이	2,800 mm
덮개 재료	TPE
드래그 체인 적합성	아니요

### 기술 데이터

순중량	107 g
-----	-------

### 조작 및 표시

### 분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


## 전기 연결

### 연결 1

연결부 종류	RJ41
원형 커넥터, LED	아니요

### 핀      핀 지정

1	실드
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



### 연결 2

연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
버전	액시얼

## 전기 연결

핀	핀 지정
1	n.c.
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

