

## 기술 데이터 시트

## 모듈형 연결 유닛

품목 번호: 50129664

MSC 900 - 1000

### 내용

- 기술 데이터
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



Ethernet

## 기술 데이터

### 기본 데이터

시리즈	MSC 900
적합한 적용 대상:	바코드 리더 시리즈 BCL 900i

### 전기 데이터

성능 데이터	
공급전압 점검 $U_B$	10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대	500 mA

### 인터페이스

종류	RS 232, Ethernet
이더넷	
주소 할당	DHCP 수동 주소 할당
전송 속도	100Mbit/s 10Mbit/s
스위치 기능	내장
전송 프로토콜	TCP/IP, UDP

### 기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	193 mm x 180 mm x 71 mm
하우징 재료	금속 플라스틱
금속 하우징	알루미늄 다이 캐스팅
순중량	1,500 g
하우징 색상	적색 흑색

### 조작 및 표시

표시 방식	LC 디스플레이 LED
LED 개수	10 개수

### 환경 데이터

작동 시 주변 온도	0 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-20 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	0 ... 90 %

### 인증


보호 등급	IP 65
인증	c UL US

### 분류

HS 번호	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

## 액세서리

### 연결 기술 - 상호접속 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50131533	KB 900-1000 MSC	상호접속 케이블	연결 1: Sub-D, Male, 액시얼, 25 핀 연결 2: Sub-D, Male, 액시얼, 25 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 1,000 mm

### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.