

## Technisch gegevensblad Verdeler

Art.-nr.: 50130608

MD 7XXP-11-82IO5-13



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Somstroom 10 A

Ingangsgegevenslogica

Nominale ingangsspanning  $U_N$  24 V DC

Ingangen

Schakelement PNP

Aansluiting

Basisaansluiting

Type aansluiting Ronde stekker  
Functie Verbinding met besturing  
Schroefdraadmaat M23  
Aantal polen 19 -polig  
Codering A-gecodeerd  
Type male

Verdeelaansluitingen

Aantal aansluitingen 8 St.  
Schroefdraadmaat M12  
Aantal polen 5 -polig  
Codering A-gecodeerd  
Type female  
Materiaal Kunststof  
Materiaal afdichting O-ring TPU  
Materiaal contacten verguld  
Bedrijfsstroom per contact 4 A

Mechanische gegevens

Bouwworm hoekig  
Afmeting (b x h x l) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm  
Materiaal behuizing Kunststof  
Nettogewicht 190 g  
Aanhaalmoment bout 1 N·m

Bediening en display

Type weergave LED

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

IP 65

Goedkeuringen c UL US


Classificatie

Douanetariefnummer 85369010  
ECLASS 5.1.4 27279201  
ECLASS 8.0 27279219  
ECLASS 9.0 27440108  
ECLASS 10.0 27440108  
ECLASS 11.0 27440108  
ECLASS 12.0 27440108  
ECLASS 13.0 27440108  
ECLASS 14.0 27440108  
ECLASS 15.0 27440108  
ECLASS 16.0 27440108  
ETIM 5.0 EC002585  
ETIM 6.0 EC002585  
ETIM 7.0 EC003558  
ETIM 8.0 EC002585  
ETIM 9.0 EC002585  
ETIM 10.0 EC002585  
UNSPSC 26.08 32151900

Elektrische aansluiting

Pin Pintoewijzing

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Insteeklocatie 8 / contact 4   |
| 2  | Insteeklocatie 6 / contact 4   |
| 3  | Insteeklocatie 4 / contact 4   |
| 4  | Insteeklocatie 2 / contact 2   |
| 5  | Insteeklocatie 2 / contact 4   |
| 6  | Insteeklocatie 1-8 / contact 3 |
| 7  | Insteeklocatie 1 / contact 2   |
| 8  | Insteeklocatie 3 / contact 2   |
| 9  | Insteeklocatie 5 / contact 2   |
| 10 | Insteeklocatie 7 / contact 2   |
| 11 | Insteeklocatie 7 / contact 4   |
| 12 | Insteeklocatie 1-8 / contact 5 |
| 13 | Insteeklocatie 6 / contact 2   |




## Elektrische aansluiting

### Pin Pintoewijzing


|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 14 | Insteeeklocatie 4 / contact 2   |
| 15 | Insteeeklocatie 1 / contact 4   |
| 16 | Insteeeklocatie 3 / contact 4   |
| 17 | Insteeeklocatie 5 / contact 4   |
| 18 | Insteeeklocatie 8 / contact 2   |
| 19 | Insteeeklocatie 1-8 / contact 1 |

### Pin Pintoewijzing

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | +              |
| 2 | Signaal 2 (NC) |
| 3 | -              |
| 4 | Signaal 1 (NO) |
| 5 | PE             |



## Bedradingsschema's



## Bediening en display

| LED | Display              | Verklaring                |
|-----|----------------------|---------------------------|
| 1   | groen, permanent aan | Bedrijfsspanning aanwezig |
| 2   | geel, permanent aan  | Signaal 1                 |
| 3   | wit, permanent aan   | Signaal 2                 |

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluitkabels

| Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50134971 | KD U-M23-JA-P1-050 | Aansluitkabel | <p>Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig</p> <p>Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19-polig</p> <p>Ronde stekker, LED: Nee</p> <p>Aansluiting 2: open uiteinde</p> <p>Afgeschermd: Nee</p> <p>Kabellengte: 5.000 mm</p> <p>Materiaal mantel: PUR</p> |

## Toebehoren

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134976 | KD U-M23-JW-P1-050 | Aansluitkabel | Toepassing: Olie-/smeermiddelbestendig<br>Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 19 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Nee<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

## Algemeen

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming     | Artikel     | Beschrijving                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134480 | CAP M12K-Set | Aansluitkap | Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties<br>Schroefdraadmaat: M12<br>Materiaal: Kunststof |

### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.