

## Teknik veri sayfası

### Adaptör

Ürün no.: 50109832

KDS ET-M12 / RJ45 W-4P

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Arayüz için uygundur Ethernet

## Bağlantı

Bağlantı sayısı 2 Adet

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama D kodlu

Versiyon açılı

## Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45

## Mekanik bilgiler

Net ağırlık 36 g

Malzeme PUR

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ECLASS 16.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

UNSPSC 26.08 32151900

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 4 kutuplu

Kodlama D kodlu

Versiyon açılı

## Bağlantı 2

Bağlantı türü RJ45

## Aksesuarlar

## Genel

|                                                                                    | Ürün no. | Adı           | Ürün | Tanım                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Alet | Tür: Tork anahtarı<br>Anahtar genişliği: 13 mm<br>Tork: 0,6 N·m<br>Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik<br>Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C |

## Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.