

## 技术数据表


### 互连电缆

配件编号: 50124297

K-SSPB M12A-M12A-2P-0,3m-S-PUR

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

|      |             |
|------|-------------|
| 适合接口 | PROFIBUS DP |
|------|-------------|

连接

|      |       |
|------|-------|
| 连接1  |       |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | B-编码  |
| 规格   | 直形    |
| 连接2  |       |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 2 个引脚 |
| 编码   | B-编码  |
| 规格   | 直形    |
| 电缆性质 |       |
| 有屏蔽  | 是     |

机械参数

|    |      |
|----|------|
| 净重 | 41 g |
|----|------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0   | 27279290 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

电气连接

连接1

|      |       |
|------|-------|
| 功能   | 总线终端  |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | B-编码  |
| 规格   | 直形    |

连接2

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 引脚数  | 2 个引脚 |
| 编码   | B-编码  |
| 规格   | 直形    |