

Teknik veri sayfası

Kelepçe parçası

Ürün no.: 50111498

MC 008K-LS

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Ürün grubu için uygun	Anahtarlama sensörleri, silindirik
Bunlar için uygundur:	M8 yapı şeklindeki sensörler
	Seri 208 sensörleri

Mekanik bilgiler

İç çap	8 mm
Plastik montaj ünitelerinin kimyasal adı	Poliamit (PA 66)
Net ağırlık	4 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Sıkma yuvası
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Geçiş montaj braketi
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	Uç kenarla kelepçelenebilir
Montaj ünitesi türü	sabit
Montaj ünitesinin malzemesi	Plastik

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 80 °C
-------------------------	-------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39174000
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

