

Technisch gegevensblad Aansluitdeel

Art.-nr.: 50036186

MA 2 L



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MA 2
Geschikt voor	Barcodelezer serie BCL 2x
	Barcodelezer serie BCL 3x

Interface

Type	RS 232, RS 485
------	----------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	3 St.
Aansluiting 1	
Functie	Data-interface
	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	24 -polig
Aansluiting 2	
Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Sub-D
Aantal polen	15 -polig
Aansluiting 3	
Functie	Service-interface
Type aansluiting	Sub-D

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	118 mm x 78,5 mm x 130 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht	660 g
Kleur behuizing	Rood

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	90 %

Classificatie

Douanetariefnnummer	84735080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Data-interface
	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	PG11
Aantal polen	24 -polig

Klem

Toewijzing

1	RS 485 A / RS232 CTS
2	RS 485 A / RS232 CTS
3	RS 485 B / RS232 RTS
4	RS 485 B / RS232 RTS
5	RS 485 GND / RS232 GND
6	RS 485 GND / RS232 GND
7	res. / SE2
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	res. / SA2
14	SA1

Elektrische aansluiting

Klem	Toewijzing
15	n.c.
16	GND_SA
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	RxD
24	TXD

Aansluiting 2

Functie	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	15 -polig

Pin	Pintoewijzing
1	GND 485 / GND
2	SWIN 1
3	RS 485 A / CTS
4	RS 485B / RTS
5	/MA0 // DY_CHN
6	/MA1 / SWO2
7	/Serv
8	VIN
9	/MA4 / SWI2
10	SWOUT 1
11	RXD_SERV / RXD
12	TXD_SERV / TXD
13	/MA2 / SCL_MA
14	/MA3 / SDA_MA
15	GNDIN

Aansluiting 3

Functie	Service-interface
Type aansluiting	Sub-D
Aantal polen	9 -polig
Type	male

Pin	Pintoewijzing
1	n.c.
2	RxD_Serv
3	TxD_Serv
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	RS 232 RTS
8	RS 232 CTS
9	n.c.

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen	Schakeluitgang/schakeltoestand

Toebehoren

Bevestigingstechniek - bevestigingen voor ronde stangen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50027375	BT 56	Bevestigingsonderdeel	Functies: Statische toepassingen Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem Bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 16 mm, voor ronde stang 18 mm, voor ronde stang 20 mm Bevestiging, apparaatzijde: klembaar Materiaal: Metaal Aanhaalmoment van klembekken: 8 N·m

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.