

技術データシート 偏向ミラー 製品番号: 529601 UM60-150

目次

- 仕様書
- 寸法図



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

シリーズ	UM
タワーとミラーのタイプ	背面側の偏向ミラー

機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	25 mm x 68 mm x 220 mm
正味重量	600 g
筐体色	黄色、RAL1021番
取り付けの種類	回転アタッチメント 溝に取付け
センサに適合	セーフティ・ライトカーテン MLC 500 、MLC 300
保護領域高さ最大	150 mm
ミラー長	210 mm


分類

関税分類番号	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	31241706


寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

ミラー




取り付け間隔



寸法図




標準角度BT-UM60による取り付け




- A 側面
- B 背面に
- C 斜めに調節可能 (0 - 90°)

寸法図

旋回ホルダBT-SSDによる取り付け



A



B

- A 背面に
B 側面45°