

Teknik veri sayfası

Montaj sistemi

Ürün no.: 50117253

BTU 300M-D10

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	2 adet vida M4 x 20
	2 adet vida M4 x 25
	4 adet altlık pulu
Ürün grubu için uygun	Anahtarlama sensörleri, kübik
	Optik mesafe sensörleri
Bunlar için uygundur:	ODSL 9
	Seri 10 sensörleri
	Seri 25C sensörleri
	Seri 46B sensörleri
	Seri 46C sensörleri
	Seri 8 sensörleri

Mekanik bilgiler

Metal montaj ünitesinin standart adı	Alüminyum
	Çelik, galvanize
Net ağırlık	59 g
Montaj ünitesinin uygulanması	Montaj sistemi
Montaj braketinin türü, tesis tarafı	Sac sıkma montaj braket
	yuvarlak çubuk 10 mm için
Montaj braketinin türü, cihaz tarafı	M4 vidaları için uygundur
	vidalanabilir
Montaj ünitesi türü	360° döner
	ayarlanabilir
	kelepçelenebilir
Montaj ünitesinin malzemesi	Metal

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

