

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50109882

KB ET-10000-SA-RJ45

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para interface	Ethernet
-------------------------	----------

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	RJ45
Tipo	male
Número de polos	4 polos
Versão	Axial

Características dos cabos

Número de fios	4 Unid.
Cor da bainha	Verde
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Diâmetro do cabo (exterior)	6,5 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material da bainha	PUR

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	RJ45
-----------------	------