

## 技术数据表

### 连接电缆

配件编号: 50110177

KB M12/8-30000-BA

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

连接

|             |            |
|-------------|------------|
| 连接1         |            |
| 类型          | 接头         |
| 螺纹规格        | M12        |
| 类型          | 插座         |
| 引脚数         | 8 个引脚      |
| 编码          | A-编码       |
| 规格          | 直形         |
| 连接2         |            |
| 类型          | 开口端        |
| 电缆性质        |            |
| 导线数量        | 8 光束       |
| 护套颜色        | 灰色         |
| 屏蔽          | 否          |
| 电缆设计        | 连接电缆(一端打开) |
| 导线直径 ( 外部 ) | 6.5 mm     |
| 电缆长度        | 30,000 mm  |
| 护套材料        | PUR        |

分类

|            |          |
|------------|----------|
| 税率编号       | 85444290 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

电气连接


连接1

|      |       |
|------|-------|
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插座    |
| 引脚数  | 8 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |
| 规格   | 直形    |

引脚

芯线颜色

|   |     |
|---|-----|
| 1 | 棕色  |
| 2 | 白色  |
| 3 | 蓝色  |
| 4 | 黑色  |
| 5 | 灰色  |
| 6 | 粉红  |
| 7 | 紫色  |
| 8 | 桔黄色 |



连接2

|    |     |
|----|-----|
| 类型 | 开口端 |
|----|-----|