

## 技术数据表

## 连接电缆

配件编号: 50110171

KB M12/8-2000-BA

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

## 连接2

类型	开口端
----	-----

## 电缆性质

导线数量	8 光束
护套颜色	灰色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6.5 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR

## 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

## 电气连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

## 连接2

类型	开口端
----	-----