

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50110173

KB M12/8-10000-BA

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



技术参数

连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	开口端
----	-----

电缆性质

导线数量	8 光束
护套颜色	灰色
屏蔽	否
电缆设计	连接电缆(一端打开)
导线直径 (外部)	6.5 mm
电缆长度	10,000 mm
护套材料	PUR

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

电气连接


连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

引脚

芯线颜色

1	棕色
2	白色
3	蓝色
4	黑色
5	灰色
6	粉红
7	紫色
8	桔黄色



连接2

类型	开口端
----	-----