

技术数据表

安装系统

配件编号: 50119330

BTU 900M-D14

内容

- 技术参数



图片可能不同

技术参数

基础数据

包含	2 个垫片，每个 Ø 4.3 mm
	2 件螺栓 M4 x 20
	2 件螺栓 M4 x 25
适用于产品组	固定式条码阅读器
适合	46C系列传感器
	BCL 92 系列条码阅读器
	反射器 (M)TKS 30x50
	反射器 (M)TKS 40x60
	反射器 TKS 50x50

机械参数

标准名称，金属安装设备	钢制，镀锌
	铝
净重	72 g
安装设备设计	安装系统
设备侧固定件类型	板-金属座
	适于14mm杆
设备紧固类型	螺旋式
安装设备类型	可夹紧
	旋转，360
	转动
安装设备材料	金属

分类

税率编号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015