

## Fiche technique

### Bande à codes à barres

Art. n°: 50038893

BCB G40 H47 L060

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Code d'article



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Adapté pour | Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i |
|-------------|------------------------------------------------------------|

Données mécaniques

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensions (H x L)                        | 47 mm x 60.000 mm                              |
| Taille du quadrillage                     | 40 mm                                          |
| Propriétés mécaniques                     | Anti-rayures                                   |
|                                           | Partiellement résistant aux produits chimiques |
|                                           | Résistant aux UV                               |
|                                           | Résistant à l'essuyage                         |
|                                           | Résistant à l'humidité                         |
| Colle                                     | Colle acrylate                                 |
| Puissance adhésive                        | 0,1 mm                                         |
| Procédé de fabrication                    | Impression numérique                           |
| Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) | Gazole                                         |
|                                           | Huile de transformateur                        |
|                                           | White-spirit                                   |
| Durcissement                              | 72 h                                           |
| Revêtement protecteur                     | Polyester mat                                  |

Caractéristiques ambiantes

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Température ambiante, fonctionnement  | -40 ... 120 °C               |
| Température de traitement             | 0 ... 45 °C                  |
| Température de traitement recommandée | 10 ... 25 °C                 |
| Résistance                            | Brouillard salin (150 h/5 %) |
|                                       | Humidité                     |
|                                       | Lumière UV                   |
| Nature du sol                         | Lisse                        |
|                                       | Propre                       |
|                                       | Sans gras                    |
|                                       | Sec                          |

Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27280192 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280192 |
| ECLASS 12.0              | 27280192 |
| ECLASS 13.0              | 27280192 |
| ECLASS 14.0              | 27280192 |
| ECLASS 15.0              | 27280192 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Code d'article

Désignation d'article : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Bande à codes à barres

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Série<br>BCB : bande à codes à barres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AAA  | Grille / quadrillage<br>G30 : 30 mm<br>G40 : 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BBB  | Hauteur de bande / hauteur spéciale<br>H25 : hauteur 25 mm<br>H47 : hauteur 47 mm<br>SH1 : hauteur spéciale individuelle entre 20 - 32 mm<br>SH2 : hauteur spéciale individuelle entre 33 - 47 mm<br>SH3 : hauteur spéciale individuelle entre 48 - 70 mm<br>SH4 : hauteur spéciale individuelle entre 71 - 140 mm                                                    |
| CCCC | Longueur de bande / longueur spéciale<br>Lxxx : longueur de la bande en mm<br>SL : longueur spéciale                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DDDD | Options<br>TWIN : deux bandes imprimées identiques<br>MVS : Measurement Value Switch (couleur rouge)<br>MV0 : Measurement Value Zero (couleur jaune)<br>ML : étiquette à marque<br>RW : Reverse Winding (sens d'enroulement changé, la plus petite valeur de la position se trouve à l'intérieur sur le noyau d'enroulement)<br>RK : Repair Kit (bande de réparation) |

Code d'article

BCB Bande à codes à barres

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E                                                                                | <b>Modèle spécifique au client</b><br>A : contenu du code ML = couleur rouge AA1<br>B : contenu du code ML = couleur rouge BB1<br>C : contenu du code ML = couleur rouge CC1<br>D : contenu du code ML = couleur rouge DD1<br>E : contenu du code ML = couleur rouge EE1<br>F : contenu du code ML = couleur rouge FF1<br>G : contenu du code ML = couleur rouge CC1 |
| <b>Remarque</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p>Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a>.</p>                                                                                                                                                                                                 |