

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50104586

KB TTL-RS232/PIN9 IT4xxx

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-----------------------|--------|
| Adapté pour interface | RS 232 |
| | TTL |

Connexion

Connexion 1

| | |
|----------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Modèle | Axiale |

Connexion 2

| | |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|

Propriétés du câble

| | |
|---|---------------|
| Nombre de brins | 10 pièce(s) |
| Couleur de la gaine | Noir |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble spiralé |
| Diamètre (extérieur) du câble | 5 mm |
| Longueur de câble | 2.300 mm |
| Matériau de gaine | PVC |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |

Raccordement électrique

Connexion 1

| | |
|----------------------|---------------|
| Type de connexion | Sub-D |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Modèle | Axiale |

Connexion 2

| | |
|-------------------|------|
| Type de connexion | RJ41 |
|-------------------|------|