

## Fiche technique Câble de raccordement

Art. n°: 50037339

BK7 KB-140-5000-20

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

#### Données électriques

##### Données de puissance

Tension de fonctionnement 30 V CA/CC

#### Connexion

##### Connexion 1

Type de connexion Sub-D  
Connecteur rond, LED Non  
Type Prise femelle  
Nombre de pôles 26 pôles  
Modèle Axiale

##### Connexion 2

Type de connexion Extrémité libre

##### Propriétés du câble

Nombre de brins 26 pièce(s)  
Couleur de la gaine Gris  
Blindé Oui  
Modèle de câble Câble de raccordement (ouvert d'un côté)  
Diamètre (extérieur) du câble 8 mm  
Longueur de câble 5.000 mm  
Matériau de gaine PVC  
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Connecteur rond, LED	Non
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	26 pôles
Modèle	Axiale

### Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------