

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50035421

KB 021 Z

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique






Figure pouvant varier



Données de base		Classification	
Adapté pour interface	RS 232	Numéro de tarif douanier	85444290
Connexion		ECLASS 5.1.4	27279201
		ECLASS 8.0	27279218
		ECLASS 9.0	27060311
		ECLASS 10.0	27060311
		ECLASS 11.0	27060311
		ECLASS 12.0	27060311
		ECLASS 13.0	27060311
		ECLASS 14.0	27060311
		ECLASS 15.0	27060311
		ETIM 5.0	EC001855
		ETIM 6.0	EC001855
		ETIM 7.0	EC001855
		ETIM 8.0	EC001855
		ETIM 9.0	EC001855
		ETIM 10.0	EC001855
Connexion 1			
Type de connexion	Sub-D		
Connecteur rond, LED	Non		
Type	Prise mâle		
Nombre de pôles	9 pôles		
Modèle	Axiale		
Connexion 2			
Type de connexion	Extrémité libre		
Propriétés du câble			
Nombre de brins	5 pièce(s)		
Couleur de la gaine	Noir		
Blindé	Non		
Modèle de câble	Câble de raccordement (ouvert d'un côté)		
Diamètre (extérieur) du câble	0,14 mm		
Longueur de câble	300 mm		
Matériau de gaine	PVC		
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non		

Raccordement électrique

Connexion 1	
Type de connexion	Sub-D
Connecteur rond, LED	Non
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale
Connexion 2	
Type de connexion	Extrémité libre