


Scheda tecnica dati Cavo di collegamento

Cod. art.: 50137271

KD S-M30-30A-V1-250

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza alle sostanze chimiche
--------------	-----------------------------------

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M30
Tipo	female
Numero di poli	30 poli
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	30 pezzo(i)
Sezione del conduttore	Tensione: 2 x 1 mm ² / segnale: 27 x 0,14 mm ²
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	9 mm
Lunghezza cavo	25.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Certificazioni

Omologazioni	RoHS
--------------	------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Dati meccanici

Peso netto	3.146 g
------------	---------

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M30
Tipo	female
Numero di poli	30 poli
Modello	Assiale
Connettore circolare, LED	No
Alloggiamento del connettore	Schermatura

Pin	Colore del conduttore
1	Bianco
2	Marrone
3	Verde
4	Grigio
5	Rosa
6	Rosso
7	Giallo
8	Nero
9	Viola
10	Grigio / Rosa
11	Blu / Rosso
12	Bianco / Verde
13	Marrone / Verde
14	Bianco / Giallo
15	Giallo / Marrone

