

## Fiche technique

### Support

Art. n°: 50106314

BT VMHolder

#### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Adapté pour groupe de produits</b>	Lecteurs mobiles de codes
<b>Adapté pour</b>	Lecteurs mobiles de codes 2D, série FIS
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
	Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
	Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800g
	Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3820

### Données mécaniques

<b>Forme</b>	Cubique
<b>Dimensions (l x H x L)</b>	64 mm x 98 mm x 153 mm
<b>Poids net</b>	250 g
<b>Couleur du boîtier</b>	Noir
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Fixation au mur
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Taraudage de fixation
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	à insérer
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Métallique

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	39269097
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015