

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	HS 65x8
Adapté pour interface	USB

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 1.1 Standard-A

Propriétés du câble

Nombre de brins	4 pièce(s)
Couleur de la gaine	Gris
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	4 mm
Longueur de câble	2.800 mm
Matériau de gaine	TPU
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

Broche Affectation des broches

1	Blindage
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V CC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 1.1 Standard-A

Broche Affectation des broches

1	+5 V CC
2	DATA-
3	DATA-
4	GND

