

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

Adapté pour	HS 65x8
Adapté pour interface	RS 232

### Connexion

#### Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

#### Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

#### Propriétés du câble

Nombre de brins	6 pièce(s)
Couleur de la gaine	Gris
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble spiralé
Diamètre (extérieur) du câble	5 mm
Longueur de câble	2.800 mm
Matériau de gaine	TPE
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	RJ41
Connecteur rond, LED	Non

### Broche Affectation des broches

1	Blindage
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V CC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



### Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

## Raccordement électrique

Broche	Affectation des broches
1	n.c.
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

